



BELISLASER

ةرشبلا رابتخا زاغ عم Hydrafacial زاغ جولاتكلا 1 ف 2

فيوجت ةنيكام , يلبهمل HIFU و HIFU زاغ , ةقيقدلا ةيويدارلا تاددرتلاب ةيويدارلا تاددرتلاب
زاغ , رعشلا ومن ةنيكام , ةقيدلا ةيويدارلا تاددرتلاب ةيويدارلا تاددرتلاب
ةلا , رعشلا ةلازا تاننيكام , نوبركللا ديسكأ يث رزيل CO2 يئزل رزيل
2 ةرشبلا لاي سافارديه رابتخا زاغ , رزيل وكبي رزيل او Nd yag رزيل
ةيويدارلا تاددرتلاب نوهدلا ليلقت ةلا , EMSlim مسجل تحن زاغ , 1 ف
خلا , ديربلا للاحلا او ديربلا فيوجتلاب

BELISLASER

???

>>> ???? ???

في ايملا ع اهب فرتعم ةكرش يه Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd. ةكرش
في يوق روضح اهلو ، ةمدقتمل او ةركتلم ال ةيليمحت ال ةبطل ال ةدعمل ال عيصت لاجم
زهجال نم ةلماش ةعومجم مدقن نحن . ةنيئال ال اكرم او ةيبونجال اكرم او ابوروا
، فيوحتل او ، ةيويدارل تاددرتال او ، يورتكل ال ةوضال او ، IPL ةزهجأ كلذ في امب ، ةروطتم ال
نوبركل ال اكرم رزليو ، ةوضلل ةعاب ال يئانث ال مامصل ال رزليو ، Nd-YAG رزليو
انواعيم ةكبش دتمت . ةرشب ال ليحت ةمظن او رزليو بيل ال ةمظن او ، يئانث ال
في صصخم كرامج ليكوب ةمعدم ، اينا بس او يليشتو كي سكم ال ربع ةجضان ال
معد ريفوتل نيئيلحم نيسدنهم عم نوعتن . لالتم ال ال Cofepris ةداهشو كي سكم ال
ةلاعفو ةقوئوم ةمدخ يلع انئال مع لوصح نمضي امم ، عيب ال دعب ام ل يئانثتسا ينف



قرش بل رابتخا زاهجو هجولا قرش بل لحم عم لاشيفوردياه ةلآ

رصنعلا مقرر: BL-505



ةمدقم

تاصيفورش عم هجولا قرش بل مدمقم لحم لاشيفوردياه جالعو ،يعانطصالاءكذلا قرش بل لةيانعلل فايطلال ددعم ريوصتو ةلباق ةيويدار تاددرت .ةيفارتحالال ةيتوصلال قوف تاجوملاب جالعو ،صيصختلل تانويالاب جالعو .

ديزملال فرعا

| ةمدعملال | تافصاوملا |
|-------------------------------|---|
| غيرفتلا قاطن | قبتز مم 800 |
| جارخالل يف مكحتلا | ضبقم حاتفم و سمل ةشاش |
| ةيبدللا ةيويدارل تاددرتلا | ةقطلل ليدعت تايوتسم 10 |
| يئابرهكل نياتلا | 1 (ةقطلل ليدعت تايوتسم 10) زتره اجم |
| ةيتوصلال قوف تاجوملا | 1 (ةقطلل ليدعت تايوتسم 10) زتره اجم |
| ديلجلاب مومخملال ديربتلا سألر | 10 (ةقطلل ليدعت تايوتسم 10) ءاوهلاب ديربتو ءاملاب ديربت |
| ددرتلا ةيلاع ةفرحملال نيكس | 25 (ةقطلل ليدعت تايوتسم 10) زتره وليك |
| تانويالاب خاخب ملق | قبتز مم 2000 |
| ةهجاوولا | ةصوب 10.1 سمل ةشاش |
| لاخدلال دهج | ريبمأ 150 زتره 50-60 تلوف 100-240 |



Belislaser

ةقئاف لاجولونكت لةقطنم ،نادوم قيرط ،38مقر
نصلال ،وشتغنشت

