



BELISLASER

EmSlim ي س أ ر ل ا م س ج ل ا ت ح ن ز ا ه ج ج و ل ا ت ك ل ا ي د و م ع ل ا

ف ي و ج ت ة ن ي ك ا م , ي ل ب ه م ل ا HIFU و HIFU ز ا ه ج , ف ي و ي د ا ر ل ا ت ا د د ر ت ل ا ب ة ي و ي د ا ر ل ا ت ا D D R T L ا ز ا ه ج , ر ع ش ل ا و م ن ة ن ي ك ا م , ة ق ي ق د ل ا ة ي و ي د ا ر ل ا ت ا D D R T L ا ب ة ي و ي د ا ر ل ا ت ا D D R T L ا ة ل آ , ر ع ش ل ا ة ل ا ز ا ت ا ن ي ك ا م , ن و ب ر ك ل ا د ي س ك ا ي ن ا ث ر ز ي ل C O 2 ي ئ ز ج ل ا ر ز ي ل ل ا 2 ة ر ش ب ل ل ل ا ي س ا ف ا ر د ي ه ر ا ب ت خ ا ز ا ه ج , ر ز ي ل و ك ي ب ل ا ر ز ي ل ل ا و N d y a g ر ز ي ل ل ا ة ي و ي د ا ر ل ا ت ا D D R T L ا ب ن و ه د ل ا ل ي ل ق ت ة ل آ , E M S l i m م س ج ل ا ت ح ن ز ا ه ج , 1 ف ي خ ل ا , د ي ر ب ت ل ا ب ل ل ح ت ل ا و د ي ر ب ت ل ا ب ف ي و ج ت ل ا ب

BELISLASER

???

>>> ???? ???

في ايملا ع اهب فرتعم ةكرش يه Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd. ةكرش
في يوق روضح اهلو ، ةمدقتمل او ةركتلم ال ةيليمحت ال ةبطل ال ادعمل اع ينصت لاجم
زهجال نم ةلماش ةعومجم مدقن نحن . ةينئال ال اكرم او ةيبونجال اكرم او ابوروا
، في وحتل او ، ةيوي دارل ادادرتل او ، ينورتكل ال ةوض او ، IPL ةزهجأ كلذ في امب ، ةروطتم ال
نوبركل ال ديسكأ يناث رزليو ، ةوضلل ةعاب ال يئانث ال مامصل ال رزليو ، Nd-YAG رزليو
انئاعبم ةكبش دتمت . ةرشب ال لحت ةمظن او رزليو بيل ال ةمظن او ، يئانجال
في صصخم كرامج ليكوب ةمعدم ، اينا بس او يليش و كئيسك م ال ربع ةجضان ال
معد ريفوتل نيئيلحم نيسدنهم عم نواعن . لئانث ال ال Cofepris ةداهش و كئيسك م ال
ةلاعفو ةقوئوم ةمدخ يلع انئال مع لوصح نمضي امم ، عيب ال دعب ام لئانث سا ينف



هتحنو مسجل فيحن تل Ems مسجل تحن زاغ

BL-615: رصن عل مقرر



ةمدقم

EMSlim - مسجل تحن زاغ عم كمسج لّوح ليلقتل ةمدقتم ال EMS و HIEMT ةنيقت مسجل لكش ديدحت و ،تالضعل ةيوقت و ،نوهدل اتاعجت نملاو اتاديعل لل للاثم .يحلرل ريغ ةحصلا.

ديزل فرعا

ةمدعمل	تافصاوملا
زاهل اعون	(ةفاتكل ةيلع ةيسيطانغ مورهكل ةنيقت) HIEMT
ةنيقتلا	1 في EMS 2 و EMT ماطن
قيبطتلا	تالضعل انا ب و نوهدل قرح
جالعل اطانم	س وؤرل ةيثالت ةلضعل ،نينسارل اتا ةلضعل ،نينقاسل ،نيذخفل ،فادرال ،نطبل
ةقاطلا جرح ةدايز	50%
ءادالا ةدايز	100%
ديربتلا ماطن	(ءاملل ةجاج ال) جدم يئاوه ديرب
صباقملا	(نينارذل 2 ،نطبل 2) 4
صبقملا رمع	ةعاس 6000 يتح
لمعل ددرت	زتره 150 يتح
دهجل قاطن	تلوف 100 ~ 240
ةشاشلا	تاصوب 8 ساقم LCD سمل ةشاش
لمعل اعاضوا	يودي و يئاقلت
جالعل ادم	ةسلج لكل ةقيقد 30
ةيسيطانغملا ةدشلا	الست 0-13
ةصبنلا ادم	ةيناتوركيم 300
يفاصل نزلوا	مچك 80
ةوبعل مچح	مبس 66 x 54 x 119
ةقاطلا	طاو 3000 - طاو 300
ددرتلا قاطن	زتره 5-150
ةيفاصل اتازيم	لاطالل يئادلل صخفل ،يضا رتفال رمعل ةبقارم ،ةيكيمانيدلا ةرارحل ةجرد ةبقارم
ةصاخ فئاظو	مادختسال زومر ةاشن عم نحلل ةداغ ماطن
تاغللا	ةددعت م صرع تاغل رفوتت
تالصولا	ةلزالا ةلوهسل ليصوتلا عون
1 في 2 ةنيقت	EMS + HIEMT

Emslim Rg Laser نزلو صي لقتو مسجل تحن زاغ

BL-616: رصن عل مقرر



ةمدقم

لئلقت EMSlim RG Laser مسجل تحن زاغ ةجودزم ةينقت .تالضعلا دشو يحارج ريغ نوهللا تادايعلل HIFM RF و Rglaser.

ديزمل فرعا

ةمعمل ةئف	تافصاوملا ليصافت
حتنملا مس	Rglaser Slimming + HIFM RF
فيضملا سمل ةشاش	ةصوب 10.4
رزيللا سمل ةشاش	ةصوب 7
يحوملا لوطلا - رزيللا	رتمونان ± 10 رتمونان 532 رضخأ ءوض
ةقاطلا - رزيللا	لئدعتلل ةلباق) سورت 1-3
نارودلا ءعرس - رزيللا	لئدعتلل ةلباق) سورت 1-3
دحاولا سارلا ءوق - رزيللا	تاواحي 500
جالعلا ءقطنم - رزيللا	مم 800 * مم 30 يلواح
سوؤرلا ددع - رزيللا	عطق 10
سييطانغملا زارتةالا ءدش - HIFM	الست 7
سييطانغملا زارتةالا ددرت - HIFM	زتره 3-150
يويدارلا ددرتلا ءرايح ءجرد - HIFM	ةيؤئم ءجرد 40-50
يويدارلا ددرتلا ددرت - HIFM	زتره احي 40.68
دهجلا	زتره AC110V-220V $\pm 10\%$, 50-60
ةقاطلا	طاو 10-3000
ءاوله ءبلع محج	مس 77 × 61 × 111
يلامجال نزلو	مك 66 يلواح



Belislaser

ةقئاف لاجولونكت لةقطنم ،نادوم قيرط ،38مقر
نصلال ،وشتغنشت

