

Emslim Rg Laser نزلو صي لقتو مسجل تحن زاغ

BL-616: رصن عل مقرر



ةمدقم

لئلقت EMSlim RG Laser مسجل تحن زاغ ةجودزم ةينقت .تالضعلا دشو يحارج ريغ نوهدلا .تادايعلل HIFM RF و Rglaser

ديزمل فرعا

ةمعمل ةئف	تافصاوملا ليصافت
حتنملا مس	Rglaser Slimming + HIFM RF
فيضملا سمل ةشاش	ةصوب 10.4
رزيللا سمل ةشاش	ةصوب 7
يحوملا لوطلا - رزيللا	رتمونان ± 10 رتمونان 532 رضخأ ءوض
ةقاطلا - رزيللا	لئدعتلل ةلباق) سورت 1-3
نارودلا ءعرس - رزيللا	لئدعتلل ةلباق) سورت 1-3
دحاولا سارلا ءوق - رزيللا	تاواحي 500
جالعلا ءقطنم - رزيللا	مم 800 * مم 30 يلاوح
سوؤرلا ددع - رزيللا	عطق 10
سييطانغملا زارتةالا ءدش - HIFM	الست 7
سييطانغملا زارتةالا ددرت - HIFM	زتره 3-150
يويدارلا ددرتلا ءرايح ءجرد - HIFM	ةيؤئم ءجرد 40-50
يويدارلا ددرتلا ددرت - HIFM	زتره احي 40.68
دهجلا	زتره AC110V-220V $\pm 10\%$, 50-60
ةقاطلا	طاو 10-3000
ءاوله ءبلع محج	مس 77 × 61 × 111
يلامجال نزلو	مك 66 يلاوح